

Garant**Master Mute furatkés A.. SDUCR 93°, a váltólapkákhoz DC..., jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265014 10/07
GTIN	4069515024600
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül. Keményfém erősítésű szár.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszig lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	9 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	161 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A10X SDUCR/L07
Sorozat	Master Mute
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	15 mm
Kinyúlási hossz L_1	110 mm
Csatlakozó menet	M9×0,5

Adatlap

Felhasználás módja	jobbos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés