

## Spina di controllo singola Classe di tolleranza 2, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483910 4
GTIN	2050001048936
Classe articolo	48A

### Descrizione

**Esecuzione:**

In acciaio per calibri di alta qualità temprato ( $60 \pm 2$  HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da  $\varnothing 1,5$  mm marcate con la misura, 0,1 mm – 0,99 mm prive di smusso. A partire da 1,0 mm un lato con smusso.

**Classe di tolleranza 2:**  $\varnothing$  spina  $\pm 0,002$  mm.

**Uso:**

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

**Nota:**

Al momento dell'ordine indicare **anche il  $\varnothing$  desiderato**, per es. n. art. 483900 Dim. 5 **10,08** oppure 483920 Dim. 5 **10,082**.

### Descrizione tecnica

Lunghezza spina di riscontro	70 mm
Passo	0,01 mm
Dimensione nominale	6 - 9,99 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	2
Durezza	$60 \pm 2$ HRC
Materiale	Acciaio per calibri
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

## Servizi

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20

028240 20

Certificato DAkkSSpina di riscontro Ø Massimo 20

028260 20