

Garant**Cenově výhodné balení – těsnicí prostředky na závity 5GP11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěsňování kuželových kovových závitů a šroubení.

Typ **5GP11**. Těsní proti vodě, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktům. Tixotropní. PTFE plnivo umožňuje snadnou demontáž. Speciálně pro utěsnění kónických / válcových trubkových šroubových spojů. Po vytvrzení se vytvoří elastický povlak.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Dynamická viskozita	15000 - 25000 mPas
Demontáž	s normálním nástrojem
Chemický základ	Metakrylátester

Minimální moment uvolnění	5 - 15 Nm
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Pro velikost palcových závitů	3 palec
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	kov
Funkční pevnost dle	1 - 3 h
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Bod vzplanutí	100 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Plnicí množství	50 ml
Série	GreenPlus
Pro velikost závitů M až	M80
Vhodné pro oblast použití	Trubkové těsnění
Vhodné pro oblast použití	Šroubení
Vhodné pro oblast použití	Trubkový závit
Dotyková pevnost za	15 - 20 min
Barva	bílá
Hustota	1,09 g/cm ³
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Druh produktu	Těsnící prostředky

Příslušenství

Těsnící prostředky na závity GARANT GreenPlus5GP11
Obsah 50 ml

088065 50