



Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jaloterästä, Kuusikulma: 1,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	627320 1,5
GTIN	4013288111265
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiö-jääkarkaistu, **Hex-plus-profiili**, joka estää ruuvien pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

Tekninen kuvaus

Kannan pituus	90×14 mm
Kuusikulma	1,5 mm
Valmistajamerkintä	3950 PKL
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/Fl/fi/hom/p/627320-1,5>