



## Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, Ø 8 x12 mm, Effektiv slanglängd: 10Sm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 080071 10S    |
| GTIN         | 7391390404046 |
| Artikelklass | 08A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Slangupprullare med polyuretanslang i signalfärg **neongrön**.

Mycket tåligt, kapslat **plasthölje** för användning i smutsig och dammig miljö. Kompakt utförande för enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**. **PU-slang** för stora flöden, med hög nötningshållfasthet och tryckluftsanslutningar av stål.

**Säkerhetsslangvinda** med **slangstyrning** och kontrollerad, stark matare.

#### OBS!:

Koppling, se nr 080286.

### Teknisk beskrivning

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Effektiv slanglängd  | 10 m       |
| färg hus             | blå        |
| Färg slang           | neongrön   |
| Material slang       | Polyuretan |
| Anslutning utgång    | 1/4 tum    |
| Maximalt arbetstryck | 16 bar     |
| material hus         | Plast      |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Upprullningsautomatik SCS | ja              |
| Anslutning ingång         | 1/4 tum         |
| Invändig slang-Ø          | 8 mm            |
| utvändig slang-Ø          | 12 mm           |
| husets bredd              | 406 mm          |
| husets djup               | 190 mm          |
| husets höjd               | 313 mm          |
| lämplig för               | Tryckluft       |
| Produktnamnsattribut      | Ø 8 × 12 mm     |
| Produktslag               | Slangupprullare |

## Tillbehör

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgंगा 1/2 tum | 080286 1/2 |
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgंगा 1/4 tum | 080286 1/4 |
| Säkerhetskopplinginvändig gänga Invändig anslutningsgंगा 3/8 tum | 080286 3/8 |