




**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 kusů, HBT130,
Velikost: 09T304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2625 09T304
GTIN	4067263096269
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,3 - 3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Rohový radius	0,4 mm
Obsah	260211 HBT130
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2625 09T304