

Garant**Výhodné balenie GARANT Vap Tap strojných závitníkov HSS-E****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1326 M2,2
GTIN	4069515046428
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

GARANT Vap Tap Univerzálny závitník. Môže byť **procesne spoľahlivo** použitý v širokej škále materiálov. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre **lepší odvod triesok** pri **hlbokých** závitoch. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zváraniu za studena.

Ako číslo: 132642.

Upozornenie:

Do ≤M16 Obsah 5 ks v jednej súprave.

Od ≥M18 Obsah 3 ks v jednej súprave.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	1,75 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,45 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Počet rezných hrán Z	2

Počet napínacích drážok	2
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Hĺbka závitu	6,6 mm
Obsah	5
Ø závit	2,2 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M2,2
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Séria	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P

Technický list

Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG1326 M2,2