

Garant

Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene®, dolžina stebila 200 mm, Zev ključa: 7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	622552 7
GTIN	4067263012672
Razred artikla	61C

Opis

Izvedba:

Čisto obdelana, globoka 6-robna glava ključa.

Ergonomično oblikovan t-ročaj z oprijemljivo površino **Haptoprene®** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.

Tehnični opis

Zev ključa	7 mm
celotna dolžina	262 mm
Ø na izhodni strani	10,9 mm
Dolžina L	30 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

