



Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm, długość węża: 2m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080240 2
GTIN	7391390097453
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C. Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką zabezpieczającą eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

w dostawie::

W zestawie stalowa złączka **zabezpieczająca** nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

Opis techniczny

Ø wewnętrzna węża	8 mm
Ø zewnętrzna węża	12 mm
materiał	wąż spiralny poliuretanowy
kolor	niebieski
długość węża	2 m
przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
maks. ciśnienie robocze	10 bar
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal

maks. ciśnienie rozrywające	35 bar
Rodzaj produktu	Wąż

Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080285 1/4
Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080290 1/4