



Ramiona przegubowe 3D, Typ: 120



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442110 120
GTIN	7290005397042
Klasa artykułu	46G

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

Opis techniczny

długość ramienia przegubowego L_2	51 mm
Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6
długość ramienia przegubowego L_1	56 mm
Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M5
Rodzaj produktu	Statyw pomiarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/442110-120>