

Garant

Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 12



Datos de pedido

Número de pedido	949032 12
GTIN	4069515040488
Clase de artículo	91G

Descripción

Ejecución:

El cuerpo del armario ropero dispone de patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Paredes posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura útil por departamento	370 mm
------------------------------	--------

Hoja de datos

Profundidad	520 mm
Altura	1850 mm
Cubierta inclinada	no
Barnizado especial posible	sí
Peso	114 kg
Letrero para el nombre	sí
para candado	sí
Profundidad útil por departamento	472 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Ranura de ventilación panel posterior	sí
Anchura útil por departamento	342 mm
Norma	DIN 4547
Modelo estructura inferior	Pies de aluminio
Número de departamentos	12
Anchura	1200 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Casillero

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/949032-12>