

TRICOFLEX

**Tuyau souple noir AIRSOFT, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 9mm****Données de commande**

N° commande	080037 9
GTIN	3506111000559
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de –15 °C à 60 °C.

Tuyau souple Airsoft Performance, tuyau à air comprimé souple résistant à l'huile, pour outils pneumatiques. Pression de service 15 bars.

**Description technique**

Pression de service max.	15 bar
Ø ext. tuyau	15 mm
Ø int. tuyau	9 mm
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau