

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, tip: DE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948132 DE
GTIN	4062406074029
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ladica za tipkovnicu uskače u krajnji položaj, može se zaključati, ima oblogu od bambusa i vlačno rasterećenje. Gornji dio s ladicom za tipkovnicu s perforiranim limom sa strane □ 9×9 mm u rasteru od 37-mm za prihvat GARANT easyFix kuka i držača. **Kućište računala s ventilatorom** i podesivom, pocinčanom policom i pločom za odlaganje od bambusa.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s Ø > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Fiksno ugrađena **električna instalacija** obuhvaća utičnu letvicu (6-struka, 250 V/16 A s prekidačem za uklj. /isklj.), priključni kabel od 1,2 m.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	69 kg
--------	-------

List s podacima

Visina	1020 mm
širina	750 mm
Dubina u G	20
Širina u G	30
Dubina	500 mm
Mjere poklopca pisača	236×290 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
Podnožje, korisna širina	700 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/948132-DE>