

Garant**Elektroniskt lättmetallvattenpass, Längd: 1800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	467520 1800
GTIN	4007368121756
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Mäter vinkel elektroniskt och visar den digitalt. Mät datorn kan kalibreras på några sekunder i både horisontella och vertikala lägen. Konventionellt användbar med hjälp av en horisontell och en vertikal nivå.

Fördel:

- **Litiumjonbatteri uppladdningsbart via USB-C.**
- **Automatisk skärmrotation.**
- **Stabil, eloxerad aluminiumprofil.**
- **Prismatisk mätyta.**
- **Akustisk vägledning.**
- **Damm- och vattenskyddad.**
- **Integrerad digital burklibell.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Batteri ingår. I ett stabilt, transparent skruvrör av plast.

Specialtillbehör:

- **USB-laddare nr 081601 storlek HC105.**
- **USB-laddningskabel nr 081603 storlek USB-C.**

Teknisk beskrivning

Längd	1800 mm
Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning	0,5 mm/m
Energiförsörjning	Batteridrivna

Felgräns elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grad
IP-skyddsklass	IP 67
Mätteknik	digital
material hus	Aluminium
Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 467520 1800