

Garant

WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7130-2, Velkosť: 060408



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2977 060408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet kusov	30
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,75 mm

Technický list

Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Obsah	251954 HB7130-2
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2977 060408