



Säkerhetskoppling utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgänga: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	080285 1/4
GTIN	7391390044785
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Trycklufts-**stålkopplingarna** har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:

- **Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.**
- **Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.**
- **Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.**
- **God driftekonomi – kopplingarna betalar sig på högst två år.**

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

OBS!:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell Ø 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla etablerade system.

Teknisk beskrivning

genomflöde	2250 l/min
Material	stålkoppling
Utvändig anslutningsgänga	1/4 tum
Maximalt arbetstryck	16 bar

Datablad

anslutning	Eurostandard
Produktslag	Koppling