

Garant**Komplet izpihovalne pištole AIR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0123 AIR
GTIN	4067263137900
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Kakovostna izpihovalna pištola na stisnjeni zrak za univerzalno uporabo, zelo ergonomična, površina odporna proti praskam, odpornost proti topilom. Enostavna uporaba **zamenljivih šob**. Vrtljiva glava hitrega zapaha se odklene, namestitvev v različnih zaskočnih položajih. Izpihovalna pištola z zamenljivo jekleno izpihovalno šobo 100 mm.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Obseg dobave:

Izpihovalna pištola vklj. s priključnim nastavkom vel. 1/4 col, jeklo, z zamenljivo cevjo s šobo 100 mm.

Napotek:

Ustrezno držalo za izpihovalno pištolo nadete pod št. 080260, vel. H1 in št. 955750.

Posamezne šobe najdete pod št. 080126.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Pretok pri 6 bar	330 l/min
Vrsta izdelka	Pištola

Pribor

Izpihovalna pištola AIR Tip AIR	080123 AIR
GARANT easyFix držalo pištole na stisnjeni zrak Tip 1	955750 1