

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7035-2, Størrelse: 120408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2412 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Indhold	250158 HB7035-2
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 320 mm/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal stk.	50
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2412 120408