

**Garant**

### Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC.., destra



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265024 32/16
GTIN	4069515037983
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

##### Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a  $L_{min}$ . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

#### Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Misura inserto	16 mm
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 8
Set di viti per inserti	269028 50
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	90 grado
Codice ISO portautensile	A32X STFCR/L16
Sottoplacchetta	269005 19
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	192 mm
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	40 mm
Lunghezza complessiva L	288 mm
L <sub>min</sub>	192 mm
Filettatura di raccordo	G1/2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-32/16>