

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT130, Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2695 110304
GTIN	4067263097273
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Hlavní způsob použití	M
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Obsah	261472 HBT130
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2695 110304