

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 120416****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2911 120416
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	1,05 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Obsah	250162 HB7140-2
Uhlový Polomer	1,6 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2911 120416