

**Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Aria compressa, Ø 11 x16 mm, Modello: 10S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080077 10S
GTIN	7391390327383
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Avvolgitubi di sicurezza con guida e rientro controllato e robusto.

Alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per impiego in aree sporche e a rischio di polvere. Struttura compatta e semplice montaggio a parete o a soffitto con **inclinazione di 180°**. **Tubo flessibile in PU** per elevate velocità di flusso con elevata resistenza all'abrasione e raccordi pneumatici in acciaio.

Nota:

Attacco vedi n. art. 080286.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	12 bar
Ø Interno tubo flessibile	11 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	10 m
Materiale tubo flessibile	Poliuretano
Raccordo entrata	1/2 pollici
Raccordo uscita	1/2 pollici

Colore corpo	blu
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS	sì
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Colore tubo flessibile	blu
Materiale corpo	plastica
Altezza corpo	409 mm
Larghezza corpo	490 mm
Profondità corpo	190 mm
Adatta per	Aria compressa
Attributo del nome del prodotto	Ø 11 x 16 mm
Tipo di prodotto	Avvolgitubo

Accessori

Giunto di sicurezza Filettatura interna Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici	080286 3/8
Giunto di sicurezza Filettatura interna Filettatura interna di raccordo 1/4 pollici	080286 1/4
Giunto di sicurezza Filettatura interna Filettatura interna di raccordo 1/2 pollici	080286 1/2