

**Garant**

### Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, Ø queue / longueur totale L: 20/340



#### Données de commande

N° commande	265076 20/340
GTIN	4069515037372
Classe d'article	29E

#### Description

##### Exécution:

**Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d'autres fabricants (par ex. Iscar).**

##### Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

##### Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!  $D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$ .

Longueur utile = longueur totale L moins la longueur de serrage (recommandation = 3xD).

Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

#### Description technique

Ø queue	20 mm
Long. serrage recommandée	60 mm
Jeu de vis de montage	269026 1
Longueur totale L	340 mm
Plage non serrable S	118 mm
Exécution	Renforcement au carbure
Nombre de canaux de lubrification	3
Raccord fileté	G1/4
Série	Master Mute
Vibration	amorti

## Fiche technique

Arrosage interne

oui

Type de produit

#Corps de barre d'alésage

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265076-20/340>