

Garant**VBMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7130-2, Méret: 160402****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3556 160402
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Tartalom	261150 HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VBMT 160402
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3556 160402