Fiche technique

Meuleuse d’angle sans fil 18 V, pour ⌀ disque 125 mm, sans batterie, avec arrêt kickback, en mallette

Données de commande

N° commande	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Classe d'article	03L

Description

Exécution:
Meuleuse d’angle sans fil M18 FUEL™ compacte avec **vitesse de rotation réglable**.
- **5 niveaux de vitesse pour des résultats optimum lors du meulage de l’acier inoxydable et de l’aluminium ainsi que de l’élimination de la rouille et de la peinture.**
- **RAPIDSTOP™ pour un freinage rapide du disque en moins de 2 secondes pour une protection élevée de l’utilisateur.**
- **Réglage rapide du capot de protection.**

Livraison:
Sans batteries ni chargeur. Avec poignée antivibrations, capot de protection, grille de protection antipoussière, élément de serrage et HD-Box.
Remarque(s):
Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801 – 073840.

Description technique

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Arrêt kickback	oui
Référence fabricant	M18FSAGV125XB-OX
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Protection de surcharge	oui

Fiche technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Démarrage en douceur	oui
Vibrations maximales suivant EN	5,01 m/s^2
Vitesse de rotation max.	3500 - 8500 min^{-1}
Dispositif homme-mort	non
Poids	2,7 kg
Type de batterie	Lithium-ion
∅ disque max.	125 mm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de batteries incluses	0
Tension de la batterie	18 V
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Type de produit	Meuleuses d'angle