


Plăcuță amovibilă CCMT finisare 50 bucăți, HBT130, Referință: 09T304

Date comandă

Numărul de comandă	GG2618 09T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Cuprins	260086 HBT130
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2618 09T304