

Garant**Piuliță de fixare ER High Speed, pentru ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309595 25
GTIN	4069515040655
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță acoperită pentru: reducerea forței de frecare și **forță de strângere mărită** precum și rezistență mare la coroziune și la uzură. **Cu canale.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER cod 309680 - 309740.

Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Ø exterior D	42 mm
Moment maxim de strângere	140 Nm
Filet	M32x1,5

Fișă de date

Lungimea totală L	21 mm
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere