

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. SDUCL 93°, keičiamoms pjovimo plokštelėms DC.., kairėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265015 08/07
GTIN	4069515024723
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus. Karbidu sutvirtintas velenas.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki $L_{\min}$ Ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A08X SDUCR/L07
Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Iškyšos ilgis L_1	88 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Bendras ilgis L	128 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Serija	Master Mute

Prijungimo sriegis	M7×0,5
Paskirtis	kairinis
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis