

Garant**Master Mute boorstang A.. SDUCR 93°, voor wisselplaten DC., rechts****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265014 10/07
GTIN	4069515024600
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak. HM-versterkte schacht.

Opmerking:

Verkorting van de boorstang tot een lengte van $L_{\min}$ mogelijk. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	9 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	161 mm
Norm	Fabrieksnorm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A10X SDUCR/L07
Serie	Master Mute
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	15 mm
Afkoppellengte L_1	110 mm
Draadaansluiting	M9×0,5

Gegevensblad

Inzetsoort	rechts
Schachtvorm	Staal
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Boorstang