

Garant**Plăcuță amovibilă DNMG finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 110404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2923 110404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Cuprins	250652 HB7140-2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Număr de bucăți	50
Aplicația principală	M

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2.75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2923 110404