



Soufflette et pistolet à liquide, réglables Prise d'air, Type: FLOW



Données de commande

N° commande	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Soufflettes avec débit d'air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisés.

Soufflette et pistolet à liquide avec **buse jet** (ponctuel à large) et **débit réglables** (air: 200 – 1200 l /min, liquide: 7 – 46 l/min). Conforme à la norme ISO B.

Avec raccord en acier 080300.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Débit	200 - 1200 l/min
Débit du liquide	7 - 46 l/min
Débit air	200 - 1200 l/min
Type de produit	Pistolet

