



Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120408



Date comandă

Numărul de comandă	GG2677 120408
GTIN	4067263096849
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Număr de bucăți	50
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	260795 HBT130
Adâncime de aşchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Aplicația principală	M
Adâncime de aşchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Rază la colț	0,8 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2677 120408