


Garant**Komplet 5 x stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG6013 130
GTIN	4069515045216
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.

Glava zakrivljena 15°.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (**ni za kovino**).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Obseg dobave:

5× plastične stranske ščipalne klešče, 15° pod kotom, art. 725490 vel. 130.

Tehnični opis

celotna dolžina	130 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	polirane
Glava	zakrivljene 15°

Podatkovni list

Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
za umetne mase	da
nastavljivi omejljni vijak	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče
USP1	5 x stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6013 130