

Garant GRIDLINE

**Pièment, Hauteur: 650mm****Données de commande**

N° commande	927000 650
GTIN	4062406107284
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité.

La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

**Description technique**

Hauteur	650 mm
Profondeur	700 mm
Poids	5,7 kg
Largeur	50 mm

Pour profondeur de plan	750 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

---

## Accessoires

Compensation de hauteur pour établis GridLine Type M12	927090 M12
Patins, jeu de 2 pièces Type 2	927092 2