

**Dugókulcs nyéllel Rövid, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 622301 10     |
| GTIN              | 4045197950079 |
| Árucikk kategória | 62C           |

**Leírás****Kivitel:**

Többkomponensű **erős nyél** nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél **penge**, krómozott.

Rövid kivitel 65 mm pengehosszal

**Műszaki leírás**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Teljes hossz    | 172 mm           |
| Pengehossz      | 65 mm            |
| Kulcsnyílás     | 10 mm            |
| Hossz L         | 34 mm            |
| Profil oldali Ø | 14,4 mm          |
| Profil          | 6-szög dugókulcs |
| Termék fajtája  | Dugókulcs        |

