

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3807 120408
GTIN	4067263097846
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260160 HB7310
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Počet kusů	50
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120408
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3807 120408