

Garant
Power Q hogevoedingsfrees met weldonschacht, voor wisselplaten XD..

Bestelgegevens

Bestelnummer	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	30 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	44 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{max}	10,34 mm
Raminghoek α_{max}	4,42 graden
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	58 mm

Ø D ₃	14 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Schachtvorm	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP