

Garant**Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute HSK-T Con amortiguación de vibraciones, HSK-T 63, Ø mango/longitud útil L1: 16/64mm****Datos de pedido**

Número de pedido	265060 16/64
GTIN	4069515026284
Clase de artículo	29E

Descripción**Idóneo para:**

Cabezales de corte GARANT Master Mute n.º 265100 – 265377.

Nota:

La longitud útil se amplía en la longitud L del cabezal de corte correspondiente. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Ø de mango	16 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 1
Serie	Master Mute
Adaptador	HSK-T 63
Oscilación	amortiguado
Norma asiento	ISO 26623-1
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

