

**6-hranný uhlový skrutkovač, dlhý, poniklovaný palcové vyhotovenie,
Šesťhran: 9/64****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626108 9/64
GTIN	4062406319007
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Zalomená stopka, ploché a skosené čelné plochy. Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá).
Niklovaný povrch.

Technický opis

Šesťhran	9/64 palec
Dĺžka ramien	140×26 mm
Povrch	poniklovaný
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač