

Garant**Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute PSC Con amortiguación de vibraciones, PSC 63, Ø de vástago/longitud útil L1: 60/330mm****Datos de pedido**

Número de pedido	265064 60/330
GTIN	4069515026956
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Versión de vástago Ø 50 mm y Ø 60 mm en versión derecha. Versión izquierda disponible bajo petición.

Idóneo para:

Cabezales de corte GARANT Master Mute n.º 265100 – 265377.

Nota:

La longitud útil se amplía en la longitud L del cabezal de corte correspondiente. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Ø de mango	60 mm
Longitud de voladizo medida A	368 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 3
Longitud útil L ₁	330 mm
Serie	Master Mute
Número de canales de refrigeración	1
Adaptador	PSC 63
Oscilación	amortiguado

Norma asiento	ISO 12164-3
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar