



Set sleutels voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkop verchroomd, Aantal sleutels: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	626069 9
GTIN	7610733266098
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid.

Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Toepassing:

Dankzij de korte arm en de hoek van 100° ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626068: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opgeborgen in: Kunststof houder

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	9
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kleurcodering	nee
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	ja
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 8 mm	626068 8
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 4 mm	626068 4
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 2 mm	626068 2
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 10 mm	626068 10
Kunststof tas voor sleutels voor binnenzeskantbouten Type 11	626250 11
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 1,5 mm	626068 1,5
Kunststof houder voor sleutels voor binnenzeskantbouten Aantal opnames 9	627255 9
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 3 mm	626068 3
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 6 mm	626068 6
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 5 mm	626068 5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkopverchroomd Zeskant 2,5 mm	626068 2,5