

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	940001 2000
GTIN	4062406279646
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Tieto skrine sú ideálne na **skladovanie našich systémových kufrov**. Vhodné systémové kufre nájdete pod číslom 693330.

Technický opis

Technický list

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hmotnosť	81 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	500 mm
Hĺbka	500 mm
Počet políc	5
Výška	2000 mm
Úžitková výška	1845 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/940001-2000>