

**Voordeelsverpakking fiberschijf normaal korund (A)****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5651 24
GTIN	4045197296054
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

HOLEX universele fiberschijf voor het slijpen van alle metalen. Korrel: **Normaal korund (A)**, als 566510.

Uitvoering promotietekst:

Universele fiberschijven met trekvaste, zeer buigzame ge vulkaniseerde fiber. Asgat-Ø 22.23 mm met kruissleuven. Korrel: Normaal korund (A) (als **566410, 566510, 566610**). Voor het schuren van alle metalen, hout en kunststoffen.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Inhoud:

250 stuks / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Korrelgrootte	24
Inhoud	250

Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	Gevulkaniseerde fiber
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Opname	Roloc™ snelwisselsysteem
Boring-Ø	22,23 mm
geschikt voor snelwisselsysteem	Roloc™
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
USP1	Fiberschijf normaal korund (A)

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Fiberschijf normaal korund(A) Korrelgrootte 24

566510 24