



Système de lubrification à brouillard d'huile, Ø filetage intérieur: 1/4pouce



Données de commande

N° commande	080013 1/4
GTIN	4047322129374
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Unités de maintenance composées suivant vos exigences, extensibles à l'aide d'un clip de raccordement.

Unité de maintenance série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

Description technique

Longueur totale (L) unité de maintenance en 3 parties	138 mm
Débit pour unité de maintenance en 3 parties	1150 l/min

Ø filetage intérieur	1/4 pouce
Hauteur (H)	190 mm
Type de produit	Burettes

Accessoires

Récipient en polycarbonate pour burettes à huile Ø verre
33 mm

080023 33