



Slepé nýty hliník / ocel, velké balení, Ø nýtu / délka stopky (D / L): 4/10mm



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	771000 4/10
GTIN	4007081300452
Třída artiklu	74D

Popis

Provedení:

Slepé nýty zajišťují trvalý bezpečný spoj různých i choulostivých materiálů i při přístupnosti pouze z jedné strany.

Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava = FK; velká hlava = K.

Základní vlastnosti standardizovaného nýtu jsou definovány různými normami DIN EN ISO. Tyto vlastnosti zahrnují především geometrické rozměry a mechanické vlastnosti. Další vlastnosti pro spojování, jako jsou výběr materiálu a povrchová úprava, jsou v normách stanoveny velmi obecně, výběr záleží na výrobcí. Tyto specifikace pro vlastnosti slepého nýtu výrazně omezují tolerance parametrů spojování a splnění dosažitelných požadavků. Slepé nýty jsou podle DIN EN ISO vždy určeny pro pevné součásti.

Použití:

Standardní použití.

Materiál:

Dutý nýt – hliníková slitina; nýtovací trn – ocel, pozinkovaný.

Doporučení:

Slepé nýty GESIPA® – základní pravidla:

tloušťka materiálu + průměr stopky nýtu = délka stopky nýtu

Příklad:

Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = délka stopky nýtu 10 mm > výsledný slepý nýt je 4 × 10.

Technický popis

Rozsah upínání	5 - 6,5 mm
Tvar hlavy	FK
Materiál dutého nýtu	Hliníková slitina
Průměr dutého nýtu D	4 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	4,1 mm
Materiál nýtovacího trnu	Ocel, pozinkovaná
Délka dutého nýtu L	10 mm
Počet nýtů (ks)	500
Druh produktu	Nýty