HOLEX

Precisionsskruvstycke, Backbredd A: 15mm



Beställningsdata

Ordernummer	494480 15
GTIN	4045197525406
Artikelklass	42L

Beskrivning

Utförande:
Precisionsskruvstycke i förkromat (mässing) eller i anodiserat (aluminium) utförande. Idealiskt för små delar, t.ex. i mikroskop och profilprojektorer eller ytjämnhetsmätare. Vinkelnoggrannhet 0,04 mm, utbytbara spännbackar av härdat, rostfritt stål samt plast. Fasta spännbackar med prismor för cylindriska delar. Det extra prismat på den fasta spännbacken samt spännspåren på långsidorna ökar antalet användningsmöjligheter.
OBS!:
På begäran även tillgänglig som Inox-variant (rostfritt).

Teknisk beskrivning

material skruvstycke	mässning hårdförkromat
totalhöjd c	15 mm
totallängd a	50 mm
maximal spännvidd b	14,5 mm
Backbredd A	15 mm

backhöjd C	6 mm
totalbredd B	15 mm
Produktslag	Kontrollskruvstycke