



## Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm verchroomd, Zeskant: 1,5mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 627381 1,5    |
| GTIN          | 7610733282869 |
| Artikelklasse | 63D           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaierheid. Alleen met hoek van 90°.

#### Voordeel:

Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).

**90° voor het invoeren:** Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.

**100° voor het werken:** Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

#### Materiaal:

Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

### Technische beschrijving

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Oppervlak                   | verchroomd                       |
| Zeskant                     | 1,5 mm                           |
| Sleutellengte               | 82×6 mm                          |
| Materiaal                   | Speciale PB Swiss Tools-legering |
| Bitsoort                    | 6-kant-schroevendraaier          |
| Kogelkop aan het lange been | ja                               |
| Hoek van 100 graden         | ja                               |
| kort been                   | ja                               |
| Lange uitvoering            | ja                               |

Producttype

Schroevendraaier