

Garant**Master Mute boorstang A.. SDUCL 93°, voor wisselplaten DC., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265015 16/07
GTIN	4069515024754
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Verkorting van de boorstang tot een lengte van $L_{\min}$ mogelijk. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	16 mm
Totale lengte L	158 mm
Afkoppellengte L_1	96 mm
Serie	Master Mute
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Instelhoek κ	93 graden
ISO-code houder	A16X SDUCR/L07
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	20 mm
$L_{\min}$	96 mm

Draadaansluiting	G1/4
Inzetsoort	links
Schachtvorm	Staal
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Boorstang