



### Disco abrasivo lamellare long life ZA conico (formato convenienza)



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5264 60
GTIN	4067263136835
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

- Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.
- Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.
- Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
- Per l'impiego universale su acciaio e INOX.
- Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

**long life** - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.

**Come n. art. 565264.**

##### Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

#### Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	inclinato
Contenuto	100
Grana	60

## Scheda tecnica

Ø Disco	115 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5264-60>