

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Lampes de travail COLOUR MATCH, Type: SUN2



Données de commande

N° commande	081513 SUN2
GTIN	5708997354452
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un **rendu parfait des couleurs** et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. **Lentille en verre interchangeable** et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien. **SUNMATCH.** Lampe de travail à main sans fil rechargeable, **étanche à l'eau et à la poussière**. Avec crochet pivotant robuste et puissant aimant intégré. Tête de lampe flexible (pivoté à 180°). Jusqu'à **3 heures de fonctionnement** grâce à un interrupteur à deux positions. La **fonction intelligente de coupure** éteint la lampe au bout de 3 minutes de fonctionnement à pleine puissance. Station de charge prévue pour un montage mural et aimant pour fixation à l'établi.

SUNMATCH. Lampe de travail à main sans fil rechargeable, **étanche à l'eau et à la poussière**. Avec crochet pivotant robuste et puissant aimant intégré. Tête de lampe flexible (pivoté à 180°). Jusqu'à **3 heures de fonctionnement** grâce à un interrupteur à deux positions. La **fonction intelligente de coupure** éteint la lampe au bout de 3 minutes de fonctionnement à pleine puissance. Station de charge prévue pour un montage mural et aimant pour fixation à l'établi.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Fiche technique

Avec chargeur, câble USB, batterie Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh.

Description technique

Tension de la batterie	3,7 V
Flux lumineux	500 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Puissance	blanc chaud
Puissance	blanc froid
Puissance	couleur vraie
Température de couleur	4500 - 6500 K
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Valeur CRI	96
Indice de protection IP	IP 65
Largeur totale	60 mm
Durée d'éclairage	2 h
Longueur totale	190 mm
Poids	300 g
Zone ATEX	aucune
Type de produit	Lampes de travail

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/081513-SUN2>